

Accouplement EAMD-56-56-32-23X27-U

Code article: 8196718

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	32 mm
Diamètre de logement 2	23 mm
Taille	56
Longueur nominale	56 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	172 kgmm ²
Couple transmissible	73 Nm
Poids du produit	435 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS