

Actionneur à piston DFPK-46-17-S-T32-V4

Code article: 8198976

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille du servovérin	46
Course	17 mm
Position de montage	Indifférente
Détection de position	avec affichage mécanique
Fonction de commande	Ouvert par la force du ressort, NO
Pression de service	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	1243 g
Raccord pneumatique	Taraudage G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Acier allié moulé
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau du boîtier	Acier allié moulé
Référence matériau du boîtier	1.4408
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié