

Capuchon de mors de pince HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Code article: 8203482

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	100
Diamètre min. à saisir	80 mm
Diamètre max. à saisir	110 mm
Course utile	30 mm...125 mm
Nombre de Doigt de pince	4
Modèle	pour pinces
Structure de construction	à engagement positif par friction
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	315 g
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 40 +5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du doigt de pince	VMQ (silicone), antistatique