


Filtre en ligne OAFA-C-Q4-E-F

Code article: 8212637

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Conseils d'utilisation	Le boîtier ne doit pas être nettoyé avec des solvants polaires (comme l'alcool).
Position de montage	Indifférente
Finesse de filtration	10 µm
Pression de service	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Fluide de service	Air
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient pour la production de batteries selon la définition interne de Festo au degré de sévérité F1A avec des restrictions concernant l'utilisation de Cu/Zn/Ni
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	5.4 g
Mode de fixation	Assemblage sur tuyauterie
Raccord pneumatique	Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	HNBR
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	PA