


Clapet de sécurité pour le vide ISV-1/4-F1A

Code article: 8217205

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	G1/4
Capacité d'impulsion d'éjection	8 MPa 8 bar
Position de montage	Indifférente
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,5 bar	1.6 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	16 g
Mode de fixation	À visser
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau du filtre	Alliage d'aluminium corroyé Structure en acier inoxydable
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau flotteur	POM