


Clapet de sécurité pour le vide ISV-M5-F1A

Code article: 8217206

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M5
Capacité d'impulsion d'éjection	8 MPa 8 bar
Position de montage	Indifférente
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,5 bar	1 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	4 g
Mode de fixation	À visser
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Matériau du filtre	Bronze fritté
Matériau du boîtier	Acier fortement allié