

Terminal de dialogue CDSV-P20-A

FESTO

Code article: 8217573



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur de câble max.	3 m
Eléments de commande	3 touches
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Résistance aux surcharges	Disponible
Plage de tension de service CC	15 V...30 V
Consommation électrique pour une tension de service nominale	Electronique : <= 100 mA
Consommation max.	20 mA
Marquage KC	KC-CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température de stockage	-20 °C...80 °C
Humidité relative de l'air	0 - 85 %
Degré de protection	IP40
Classe de protection	III
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	21 g
Puissance absorbée électrique	0.5 W
Tension de service nominale CC	24 V
Altitude de fonctionnement nominale	<= 2 000 m NHN
Type d'affichage	LCD rétro-éclairé
Témoin de fonctionnement	par rétroéclairage
Indication d'état	LED bleue = état normal LED rouge = dysfonctionnement
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide