

Cartridge
NPQX-D-PC15-T12-P2
Code article: 8225234

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10 mm
Profondeur d'enfoncement du tuyau	25.4 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Joint torique
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	2
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Poids du produit	20.8 g
Mode de fixation	avec agrafe
Raccord pneumatique 1	Cartridge 15 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 1/2 "
Couleur de la bague de démontage	bleu
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Acier fortement allié
Matériau de la bague de démontage	Polyamide renforcé
Matériau du joint torique	HNBR
Matériau du joint de tuyau	HNBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié