


Câble
NEYM-F- -Q9
Code article: 8242219

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	0.223 kg...6.69 kg
Plage de tension de service CC	0 V...850 V
Plage de tension de service CA	0 V...630 V
Intensité maximale admissible	17.8 A
Raccordement du câble de protection	non disponible
Diamètre de câble	11.5 mm
Composition du câble	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm) ² + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Degré de protection	IP00
Température ambiante	90 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	90 °C
Température de stockage	70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	TPE-E
Couleur de gaine de câble	Gris