


# compteur totalisateur PZA-E-C

N° de pièce: 8606

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Compteur mécanique, à commande pneumatique
Type de rappel	Bouton ou signal pneumatique
Afficheur	à 6 caractères
Chute de pression actionneur	< 0,15 bar
Chute de pression rappel	< 0,15 bar
Pression de démarrage actionneur	> 0,8 bar
Pression de démarrage rappel	2 bar
Pression de service	2 ... 8 bar
Pression d'inversion min.	2 bar
Durée d'impulsion min. actionneur	8 ms
Durée d'impulsion min. rappel	150 ms
Durée de pause min. actionneur	10 ms
Durée de pause min. rappel	50 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	70 g
Mode de fixation	Montage sur face avant
Raccord pneumatique	M5
Matériau corps	PA