


# bloc de distribution FR-12-PK-3-B

N° de pièce: 8761

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nombre de sorties	12
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression