


# chape de pied LN-200

N° de pièce: 9038

FESTO

pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	200
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	8.678 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Fonte à graphite nodulaire