


# tuyau avec âme métallique PM-4

N° de pièce: 9084

FESTO

peut être utilisé avec les raccords enfichables QS



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	19 mm
Diamètre intérieur	3,92 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 30 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-29 ... 65 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,024 kg/m
Couleur	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Alliage d'aluminium PE