

coude union cannelé

L-PK-4

N° de pièce: 9584

FESTO

avec raccord cannelé



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,4 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM