


adaptateur AD-1/4NPT-G1/4-I

N° de pièce: 9625

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---------------------------------|
| Diamètre nominal | 7,95 mm |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. raccord pneumatique 1 | 12 Nm |
| Couple de serrage max. raccord pneumatique 2 | 11 Nm |
| Poids du produit | 21 g |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | Taraudage G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | PVC |
| Matériau corps | Acier zingué |