


adaptateur AD-1/2NPT-G1/2-I

N° de pièce: 9627

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	14,3 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	28 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	40 Nm
Poids du produit	48,48 g
Raccord pneumatique 1	Filetage 1/2 NPT
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué