

mamelon double E-G1/4-1/4NPT

N° de pièce: 9631

FESTO

avec 2 joints



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,95 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	11 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	12 Nm
Couple de serrage nominal	9,05 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	19,06 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS