

# mamelon double E-G3/8-3/8NPT

N° de pièce: 9632

FESTO

avec 2 joints



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11,5 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	25 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	22 Nm
Couple de serrage nominal	38,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	25,5 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	3/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS