



générateur d'impulsions brèves VLK-3-PK-3

N° de pièce: 9639

FESTO

avec embase 2n



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Débit nominal normal	90 l/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	170 g
Mode de fixation	sur cadre de montage
Matériau joints	TPE-U(PU)
Matériau corps	Zinc moulé sous pression