



# soupape d'échappement rapide

## SE-1/2-B

N° de pièce: 9688

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Echappement rapide
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Mode de fixation	vissable
Débit nominal d'échappement 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	6.480 l/min
Débit nominal normal, mise sous pression 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.560 l/min
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 75 °C
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Diamètre nominal	15 mm
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 75 °C
Poids du produit	200 g
Raccord pneumatique 3	G1/2
Matériau joints	NBR