

Priključak za indikator MCL-230AC

Broj dijela: 10001

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	12 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema DIN EN 175301-803
Nazivni radni napon AC	230 V
Frekvencija mreže	50 Hz...60 Hz
Dopuštene fluktuacije napona	-20 % / +15 %
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA6 ojačan