


# Ventil za kontrolu protoka ispušnog zraka GRE-1/8-NPT

Broj dijela: 10057

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja zvučnog tlaka
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalan protok 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bara, 87-→ 0 psi)	0 l/min...520 l/min
Radni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...70 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS