


Ventil prednje ploče SVOS-3-1/8

Broj dijela: 10191

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Vrsta povrata	mehanička opruga
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Preklapanje	pozitivno pokriće
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij