

Utikač NECU-S-M8G4-C2

Broj dijela: 1068198

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-104
Učestalost priključivanja	100
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	9.1 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Zaključavanje vijcima sa SW9
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Promjer kabela	3.5 mm...5 mm
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen