



# Pneumatski ventil J-3-PK-3

Broj artikla: 10772

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Nazivni promjer	2,5 mm
Vrijeme preklapanja	7 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru:
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12	PK-3
Priključak, upravljački pomoćni zrak 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Material of connecting plate	Mjed PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cinkov tlačni lijev