


Precizni jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRP-70-PK-3

Broj dijela: 10802

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Okretni gumb sa skalom
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	40.7 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	88 l/min
Radni tlak	0 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Materijal za kućište	PA ojačan
Položaj montaže	po želji
Radni tlak od 2 do 1	0 bar...8 bar
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice od 0,1→0 MPa (1→0 bara, 14,5→0 psi)	19 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru od 0,1→0 MPa (1→0 bar, 14,5→0 psi)	20 l/min...60 l/min
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6→0 MPa (6→0 bara, 87→0 psi)	60 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6→0 MPa (6→0 bara, 87→0 psi)	127 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	48 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR PVC
Držać materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal PK spojeva	Kovana aluminijska legura Mesing
Materijalni vijci	Čelik