


# Amortizer YSR-20-25

Broj artikla: 10869

FESTO

podesivo, može se dopunjavati



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	20
Hod	25 mm
Prigušivanje	podesivo tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,4 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	25 mm
Maks. sila na graničnik	2.500 N
Maks. primljena energija po hodu	62,5 J
Maks. primljena energija po satu	180.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila povrata	25 N
Težina proizvoda	420 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik