



Prigušno-povratni ventil GGO-1/8

Broj artikla: 10891

FESTO

s polugom s kotačićem i podesivom osnovnom količinom protoka
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	mehanički
Element namještanja	Poluga s kotačićem
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	280 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	240 ... 350 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	400 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, brtve	NBR