

Pokrov EASC-H1-25-100

Broj artikla: 1096387

FESTO

Za zaštitu vodilice užljebljene osovine



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25-100
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	385 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover profile	Aluminijska legura za gnječenje