

Viličasta glava SG-6-32

Broj artikla: 11127

FESTO

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	UNF6-32
Zasnovano na normi	DIN 71752 ISO 8140
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	8 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material clevis	Čelik pocinčano
Material nut	Čelik pocinčano