

# Amortizer DYEF-M22-Y1F

Broj dijela: 1113706

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M22
Hod	7 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s metalnim fiksnim graničnikom s obje strane
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	7 mm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	1.2 J
Težina proizvoda	200 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik