


# Standardni cilindar ESN-5/8"-2"-P

broj artikla: 11163

FESTO

bazira se na DIN ISO 6432, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih pričvrstnih elemenata.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

| Obilježje                               | Vrijednost                                       |
|---|--|
| Hod                                     | 2 "  |
| Promjer klipa                           | 5/8 "  |
| Zasnovano na normi                      | ISO 6432   |
| Prigušivanje                            | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Kraj klipnjače                          | Vanjski navoj                                    |
| Pogonski tlak                           | 1,2 ... 10 bar                                   |
| Način funkcioniranja                    | jednoradni<br>tlačno                             |
| Pogonski medij                          | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen              |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 2  |
| Temperatura okoline                     | -20 ... 80 °C                                    |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje   | 106,5 N  |
| Pneumatski priključak                   | M16x1,5  |
| Materijal - informacija, poklopac       | Aluminijska legura za gnječenje                  |
| Materijal - informacija, brtve          | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| Materijal - informacija, klipnjača      | visokolegirani čelik, nehrđajući                 |
| Materijal - informacija, cijev cilindra | visokolegirani čelik, nehrđajući                 |