


# Standardni cilindar DSN-1"-5"-P

broj artikla: 11357

FESTO

bazira se na DIN ISO 6432, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih pričvrstnih elemenata.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Hod	127 mm
Promjer klipa	1"
Zasnovano na normi	ISO 6432
Prigušivanje	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247,4 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	294,5 N
Pneumatski priključak	M22x1,5
Materijal - informacija, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - informacija, brtve	NBR TPE-U(PU)
Materijal - informacija, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - informacija, cijev cilindra	visokolegirani čelik, nehrđajući