


Amortizer DYSR-20-25-Y5

Broj dijela: 1138646

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	25 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	3 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	25 mm
Maksimalna sila udarca	2500 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	62.5 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	135000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.32 J
Obnavljanje snage	9 N
	110 N 250 kg
Težina proizvoda	355 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, kaljen