


Amortizer DYSR-32-60-Y5

Broj dijela: 1138649

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------|
| Izvedbena veličina | 32 |
| Hod | 60 mm |
| Prigušenje | podesiv |
| Položaj montaže | po želji |
| Detekcija položaja | bez |
| Maksimalna brzina udarca | 3 m/s |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi | 0.6 s |
| Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline | 3 s |
| Način rada | jednoradni potiskujući |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Duljina prigušenja | 60 mm |
| Maksimalna sila udarca | 6400 N |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu | 384 J |
| Maksimalna potrošnja energije po satu | 330000 J |
| Maksimalna rezidualna energija | 2 J |
| Obnavljanje snage | 18 N |
| | 175 N 600 kg |
| Težina proizvoda | 1355 g |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Pocinčani čelik |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik, kaljen |