


Prigradnja krajnjeg tipkala SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

Broj artikla: 1152496

FESTO

s montažnim mostom, slika bušenja 30 x 80 mm, za pogone s visinom osovine 30 mm.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	uglast
Zasnovano na normi	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Princip mjerenja	mehanički/električno za beskontaktni prekidač
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna snaga AC	1.770 VA
Maks. uklopna snaga DC	36 W
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Nazivni presjek vodiča koji se može priključiti	0,5 ... 1,5 mm ²
Vrsta pričvršćenja	na priрубnici prema ISO 5211 s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	680 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev lakirano
Informacija o materijalu, priloženi pribor	visokolegirani čelik visokolegirani čelik, nehrđajući
Područje namještanja, snimanje kuta	0 ... 90 deg
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Stupanj onečišćenja	3