



# Magnetni ventil

## MFH-5-PK-3-L

Broj artikla: 11546

FESTO

s pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez magnetnog svitka i bez utičnice.  
Magnetni svitak i utičnicu treba posebno naručiti.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	2,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Vrijeme sklapanja isklj	22 ms
Vrijeme sklapanja uklj	14 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminij eloksirano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij eloksirano