

Hidraulički cilindar amortizacije DYHR-25-40-Y5

Broj dijela: 1155694

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|----------------------------------|
| Izvedbena veličina | 25 |
| Hod | 40 mm |
| Prigušenje | podesiv |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | jednoradni potiskujući |
| Detekcija položaja | bez |
| Maksimalna brzina udarca | 0.3 m/s |
| Brzina pomaka | 0.2 mm/s...100 mm/s |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi | 0.8 s |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...80 °C |
| Maksimalna sila udarca | 4000 N |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu | 160 J |
| Maksimalna potrošnja energije po satu | 150000 J |
| Min. snaga pomaka | 400 N |
| Maks. snaga pomaka | 4000 N |
| Maksimalna rezidualna energija | 0.8 J |
| Obnavljanje snage | 12.5 N |
| Težina proizvoda | 720 g |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Čelik pocinčano |
| Materijal klipnjače | stvrdnut visokolegirani čelik |