

# Hidraulički cilindar amortizacije DYHR-32-60-Y5

Broj dijela: 1155696

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Hod	60 mm
Prigušenje	podesiv
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni potiskujući
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.3 m/s
Brzina pomaka	0.2 mm/s...100 mm/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	1.2 s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...80 °C
Maksimalna sila udarca	6400 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	384 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	220000 J
Min. snaga pomaka	640 N
Maks. snaga pomaka	6400 N
Maksimalna rezidualna energija	2 J
Obnavljanje snage	18 N
Težina proizvoda	1380 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano
Materijal klipnjače	stvrdnut visokolegirani čelik