


Magnetni ventil

MVH-5-1/4-S-B-VI

Broj artikla: 116002

FESTO

s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	električno
Normalni nazivni protok	1.300 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	7 mm
Mjera rastera	33 mm
Princip brtvljenja	mekano
Ručno pomoćno aktiviranje	da
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Tlak upravljanja	1,5 ... 10 bar
Vrijeme sklapanja isklj	41 ms
Vrijeme uklapanja uklj	19 ms
Parametri svitka	24V DC
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Medij upravljanja	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 11	G1/4