


Magnetni ventil MVH-5-1/8-L-S-B-VI

Broj artikla: 117425

FESTO

s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.
Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja	3 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen Vakuum
Medij upravljanja	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 11	G1/8
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom