


Pripremak prihvatnih čeljusti BUB-HGDD-40

Broj artikla: 1180956

FESTO

odgovara za prihvatnicu u tri točke HGDD.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | 40 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti | 131 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material unmachined part | Aluminijska legura za gnječenje |