


Magnetni ventil

MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Broj artikla: 118804

FESTO

s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 odzračen
Način aktiviranja	električno
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	pneumatska opruga
Nazivni promjer	8 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	reverzibilno
Vrijeme sklapanja isklj	50 ms
Vrijeme uklapanja uklj	40 ms
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački odlazni zrak 82	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 84	M5
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom