


# Ventil prednje ploče SV-5-M5-B

Broj dijela: 11914

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	95 l/min
Radni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	2.3 mm
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta poreza	izravno
Preklapanje	pozitivno pokriće
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	17 N
Težina proizvoda	53 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Plastika Mesing