


Motorska prirubnica EAMF-A-38D-70A

Broj artikla: 1202337

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	233 g
Cod sučelja, Motor in	70A
Kod sučelja, kućište spojke	38D
Materijal - napomena	RoHS sukladno