

Magnetni ventil


JMUH-5/2-D-2C-VI

Broj artikla: 120359

FESTO

za ventilski blok

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Širina	54 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	13,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirrom
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 50 µm filtrirani, zauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 50 µm
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča