


Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-G12

Broj artikla: 1205863

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za smanjenje buke kod odzračnih izlaza pneumatskih sustava.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Protok prema atmosferi | 10.500 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razina zvučnog tlaka | 88 dB(A) |
| Temperatura okoline | -40 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 43 g |
| Pneumatski priključak | G1/2 |
| Material of silencer insert | Bronca |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |