

Prigušivač AMTE-M-H-G38

Broj dijela: 1206624

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	10
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	1545 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: :: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	17 g
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal umetka zaklopke	Bronca
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS