


Paralelni komplet EAMM-U-50-S38-40A-78

Broj dijela: 1217708

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------|
| Izvedbena veličina | 50 |
| Položaj montaže | po želji |
| Omjer prijenosa | 1:1 |
| Maks. broj okretaja | 6000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 12.1 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.01 Nm |
| Prenosivi moment | 1 Nm |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Pogon koda sučelja | S38 |
| Kod sučelja Motor In | 40 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |