


# Paralelni komplet EAMM-U-60-S38-57A-91

Broj artikla: 1218568

★ Osnovni proizvodni program

Prikladno za električne pogone

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.090 g
Kod sučelja, pogon	S38
Cod sučelja, Motor in	57A
Materijal - napomena	RoHS sukladno